

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Numéro de commande 00000074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	71 mm
Largeur totale	57 mm
Poids	0.32 kg

## CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Diamètre du dôme	57 mm

## ROUE

Diamètre	42 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

## RACCORD

Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	42 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	42 mm
Diamètre des trous de la platine	6.5 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Numéro de commande 00062074

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

