

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Numéro de commande 00063074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Footmaster |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg      |
| Conducteur d'électricité        | no         |
| Inoxydable                      | no         |
| Capacité de charge statique     | 50 kg      |
| Plage de température (minimale) | -10 °C     |
| Plage de température (maximale) | 90 °C      |
| Hauteur                         | 71 mm      |
| Largeur totale                  | 57 mm      |
| Poids                           | 0.32 kg    |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 30 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 51 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 102 mm |
| Diamètre du dôme        | 57 mm  |

## ROUE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Diamètre                 | 42 mm |
| Largeur du bandage       | 19 mm |
| Largeur du corps de roue | 19 mm |

## RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 55 mm  |
| Largeur de la platine                      | 55 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 42 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 42 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 6.5 mm |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Numéro de commande 00062074

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

