

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680
Bestelnummer 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	58 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	500 kg
Statisch Draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,57 kg

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680
Bestelnummer 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

