

STEM

S70-10x10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지



핵심 속성

제품명	샤프트
하우징 유형	액세서리
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
총높이	6 mm
전체 체중	0.02 kg

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥
스템 직경	10 mm
스템 길이	10 mm