

# LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Tige filetée                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage intermittent |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement         |
| Conducteur d'électricité        | Oui                                       |
| Inoxydable                      | Non                                       |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                     |
| Hauteur                         | 61 mm                                     |
| Largeur totale                  | 55 mm                                     |
| Poids                           | 0,09 kg                                   |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polypropylène                       |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Rayon d'encombrement    | 51 mm                               |
| Diamètre d'encombrement | 102 mm                              |
| Diamètre du dôme        | 45 mm                               |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage               | Identique au corps de roue              |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise             |
| Axe                   | Riveté                                  |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                          |
| Diamètre              | 50 mm                                   |
| Largeur du bandage    | 8 mm                                    |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D                              |

## FIXATION

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type de fixation    | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm                     |

# LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

