

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 37 mm |
| Asse diametro del foro | 12 mm |
| Lunghezza mozzo | 44 mm |
| Larghezza corpo | 37 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Puretech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,47 kg |

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL44

EAN 4031582320343

Numero d'ordine 00030825
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

