

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288

Objednávací číslo 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	210 kg
Nosnost 6 km/h	170 kg
Statická Nosnost	420 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,48 kg

KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	12 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

NOVATECH

ETP 100X25-Ø25

EAN 4031582331288
Objednáací číslo 00839111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

