

# NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	800 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

## ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	85 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Type d'étanchéité	B
Convient pour	linde

# NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

