

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,47 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	37 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	48 mm
Korpusa platums	37 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Pasūtījuma numurs 00030824
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

