

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Numéro de commande 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	82 mm
Largeur du Bandage	98 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	100 mm
Largeur du corps	98 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Statique Capacité de charge	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,584 kg

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Numéro de commande 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

