PRODUCTINFORMATIE

# STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Stora |
| Type | Zwenkwiel |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 80 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Offset | 35 mm |
| Zwenk radius | 85 mm |
| Uitzwenking | 170 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | zacht |
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 75 Shore A |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | draadstift met vierkante inzet (boven), geklonken |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH