

INTEGRAL

2040UAP150R05-32 9002

EAN 4031582300130

Номер замовлення 00029973



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Integral |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12531 - Ліжка-ліжка |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 150 kg |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 450 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 183 mm |
| Загальна ширина | 62 mm |
| Загальна вага | 1,14 kg |
| Сертифікація | Протестовано та відстежується TÜV Süd |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Протектор | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Захист різьби | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002) |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 115 mm |
| Поворотне з'єднання | 230 mm |
| Діаметр ковпачка | 62 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 32 mm |
| Довжина Болт | 45 mm |
| Положення різьби Болт | 7 mm |
| Кількість монтажних отворів Болт | 2 |



IF Дизайн Award



Нагорода Red Dot Дизайн Award

INTEGRAL

2040UAP150R05-32 9002




EAN 4031582300130

Номер замовлення 00029973



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



IF Дизайн
Award



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award