

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-13

EAN 4031582364460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Levina stainless
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	190 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Keskeny
Forgócsapág	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	240 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág, rozsdamentes
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	13 mm

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA STAINLESS

5387UAC150P30-13

EAN 4031582364460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club