

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Номер замовлення 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Puretech |
| Тип | Колесо |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 295 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 590 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна вага | 2,872 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 250 mm |
| Протектор | 60 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 25 mm |
| Довжина хаба | 74 mm |
| Ширина тіла | 60 mm |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A |

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340

Номер замовлення 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

