

AGILA

2475PJO050P40

EAN 4031582415032



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                              |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                              |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                              |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                              |
| Altura total                  | 69 mm                              |
| Ancho total                   | 43 mm                              |
| Peso total                    | 0,2 kg                             |

ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica      |
| Cojinete                           | Cojinete liso           |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 50 mm                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 19 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 19 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 24 mm                   |
| Radio de giro            | 82 mm                   |
| Interferencia de giro    | 164 mm                  |
| Diámetro del domo        | 41 mm                   |
| Diámetro de la rosca     | 0 mm                    |

AJUSTE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa                       | 60 mm          |
| Anchura de la placa                        | 60 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm          |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 38 mm          |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 48 mm          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 6,3 mm         |
| Longitud de la Espiga                      | 15 mm          |

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# AGILA

2475PJO050P40

EAN 4031582415032



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

