



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

#### PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

#### OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 40 kg                     |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajući                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 80 kg                     |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                     |
| Sveukupna visina               | 69 mm                     |
| Ukupna širina                  | 43 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0.17 kg                   |

#### KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 24 mm                 |
| okretni radijus   | 49 mm                 |
| Otpor okretanju   | 98 mm                 |
| Prečnik kupole    | 41 mm                 |

#### TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)   |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 50 mm                    |
| Širina omotac              | 20 mm                    |
| Širina tela                | 20 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

#### PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak                                                  |
| dimenzija rupa sraf | 11 mm                                                           |
| Savet               | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

# AGILA

2470UAP050P30-11

EAN 4031582324631

Broj porudžbine 00031410  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

