INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA

3477UFP125P62

EAN 4031582377002



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●●● |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 250 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 500 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 155 mm |
| Àmplia general | 75 mm |
| Pes total | 1,24 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Passivat blau |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 123 mm |
| Sterferencia de giro | 246 mm |
| Dome Dictel | 75 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| Corporació ample | 40 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 105 mm |
| Placa ampla | 80 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3477UFP125P62

EAN 4031582377002

Número de comanda 00006374

**Plànols del producte**

