

## ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237  
Broj porudžbine 00036298

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Alpha                        |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 135 kg                       |
| Statički Nosivost              | 270 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Sveukupna visina               | 200 mm                       |
| Ukupna širina                  | 96 mm                        |
| Ukupna težina                  | 2,055 kg                     |

## TOCAK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen            |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma crna        |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj       |
| osovina                    | Završena sa navrtkom    |
| Boja Tocak                 | Grafitna crna (RAL9011) |
| stitnici omotaca           | Bez stražara            |
| Prečnik                    | 160 mm                  |
| Širina omotac              | 40 mm                   |
| Širina tela                | 40 mm                   |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A             |

## KUCISTE

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Materijal       | Čelični list, težak |
| oblik viljuska  | siroko              |
| okretni lezaj   | Dve lopte           |
| Boja            | plavo cinkovano     |
| offset          | 55 mm               |
| okretni radijus | 135 mm              |
| Otpor okretanju | 270 mm              |
| Prečnik kupole  | 96 mm               |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237  
Broj porudžbine 00036298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

