

ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237
Broj porudžbine 00036298

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●●

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Alpha |
| Tip | Okretanje Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 135 kg |
| Statički Nosivost | 270 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 200 mm |
| Ukupna širina | 96 mm |
| Ukupna težina | 2,055 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Cvrsta guma crna |
| Nošenje | kotrljajući lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Grafitna crna (RAL9011) |
| štيتnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 40 mm |
| Širina tela | 40 mm |
| Teškoća gazaćeg omotac (A) | 80 Šešelj A |

KUCISTE

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materijal | Čelični list, težak |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 55 mm |
| okretni radijus | 135 mm |
| Otpor okretanju | 270 mm |
| Prečnik kupole | 96 mm |

PRILAGOĐAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 105 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ALPHA

3470PVR160P63

EAN 4031582304237
Broj porudžbine 00036298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

