

# ULTRATECH

ICP160X50-Ø20

EAN 4031582445176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Название продукта                  | Ultratech                                 |
| Тип                                | Колесо                                    |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 800 kg                                    |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 640 kg                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 1600 kg                                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общий вес                          | 1,1 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Алюминий                         |
| Материал протектора     | Ultratech полиуретан, Литой      |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 160 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 20 mm                            |
| Длина хаба              | 60 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

# ULTRATECH

ICP160X50-Ø20

EAN 4031582445176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

