

# ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha reverse  |
| 外壳类型       | 带弹簧式方向锁的旋转脚轮   |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 200 kg         |
| 静态载重       | 400 kg         |
| 温度范围（最低）   | -40 ° C        |
| 最高温度范围     | 80 ° C         |
| 总高         | 108 mm         |
| 总重量        | 0.761 kg       |

## 轮子

|         |         |
|---------|---------|
| 轮体材料    | 聚酰胺     |
| 胎面材料    | 与轮子体相同  |
| 轴承      | 滚柱轴承    |
| 轴       | 用螺母拧紧   |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置 |
| 直径      | 80 mm   |
| 胎面宽度    | 34 mm   |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D  |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 钢板，重型   |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 偏移量  | 44.5 mm |
| 旋转半径 | 84.5 mm |
| 转向干涉 | 169 mm  |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 105 mm |
| 上板宽       | 85 mm  |
| 上板孔长度（最小） | 77 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 60 mm  |
| 上板孔直径     | 9 mm   |

# ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

