

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Lumina
Tipus	Rueda giratoria con Freno intermitente
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	55 mm
Àmplia general	55 mm
Pes total	0,11 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Polipropilè
Forquilla Forma	Casa Suport Roda bessona, tancada
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	Grafit negre (RAL9011)
Desplaçament	20 mm
Scio de giro	52 mm
Sterferencia de giro	104 mm
Dome Dictel	0 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
El Banda de rodadura Color	Grafit negre (RAL9011)
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	8 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
Longitud del cub	0 mm
Corporació ample	8 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga'adherència, amb collar
Espiga Màgia	11 mm
Espiga llarga	20 mm

LUMINA

AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582341232

Número de comanda 00071380

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

