

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

EAN 4031582370782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea low height
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	90 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	180 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	78 mm
Общая ширина	58 mm
Общий вес	0,23 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Серый белый (RAL9002)
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	78 mm
Поворотное соединение	156 mm
Диаметр купола	30 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	15 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда
за
Дизайн
IF

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

EAN 4031582370782

Номер заказа 00771415

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



product
design
award

Награда
за
Дизайн
iF