



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	110 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	100 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.29 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	43 mm

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，黑色，导电
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度（A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	67 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	40 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	40 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

