

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech silent
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,3 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, tlumené
Barva Kola	Přírodní bílá
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Průměr otvoru pro šroub	8,4 mm
Délka náboje	45 mm
Šířka středu kola	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH SILENT

UOT 100x36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Objednáací číslo 00033627
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

