

MAXTECH

UAR200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1.04 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavnice	58 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

