TERMÉKINFORMÁCIÓK

MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	6 mm
Kerékagy hossza	22 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,07 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAK 050x20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Rendelési szám 00008698

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH