

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582330458

Numero d'ordine 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	500 kg
Portata a 6 km/h	400 kg
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,84 kg

NOVATECH

ITP 125X50-Ø20 HL60 CV

EAN 4031582330458

Numero d'ordine 00803844



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

