

# NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Productnaam                  | Novatech |
| Behuizingstype               | Wiel     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C    |
| Totaal gewicht               | 5,846 kg |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Gieten                |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager                         | Geleidingswiel/schijf |
| Diameter                      | 230 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 82 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 45 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Gatdiameter                   | 70 mm                 |
| Bevestigingsdiameter          | 14 mm                 |
| Geschikt voor                 | jungheinrich_mic      |

## BEVESTIGING

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 5 |
|-------------------------------------------|---|

## TECHNISCHE TEKENINGEN

