ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	260 mm
Протектор	85 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech air
Тип	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Загальна вага	1,04 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH AIR

PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Номер замовлення 00031045

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH