INFORMACIJE O PROIZVODU

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.91 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
duzina glavcine	58 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH