


# NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Novatech

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 700 kg

Capacidade de carga estática 1400 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -20 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 60 °C

## RODA

Material do centro da roda	Indefinido
Material do piso da roda	Polipropileno, macio
Diâmetro	85 mm
Largura do Piso	75 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Diâmetro do rolamento de esferas	47 mm
Largura do rolamento de esferas	15 mm

## DESENHOS TÉCNICOS

