

# BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Basetech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 200 kg                            |
| Capacitate de încărcare statică   | 400 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Greutate totală                   | 0,177 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 40 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 12 mm                       |
| Lungime butuc                           | 44,4 mm                     |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D                   |

# BASETECH

POO125X40-Ø12

EAN 4031582418996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

