

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	70 kg
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	86 mm
Totale breedte	24 mm
Totaal gewicht	0,03 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Enkele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	23 mm
Zwenk radius	82 mm
Uitzwenking	164 mm
Diameter koepel	24,5 mm
Diameter schroefdraad	0 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	35 mm
Breedte plaat	30 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	23 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	28 mm
Diameter bevestigingsgat	4,2 mm
Lengte Stift	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

