INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 250 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 500 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 155 mm |
| Àmplia general | 85 mm |
| Pes total | 0,77 kg |

## SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Color | Passivat blau |

## RODA

| | |
|---|---|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| Corporació ample | 40 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

## FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 103 mm |
| Placa ampla | 85 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478UER125P62

EAN 4031582306880

Número de comanda 00003300

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH