

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	800 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	1,01 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20,1 mm
Довжина хаба	60 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

