

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Scout
Тип	Поворотний Колісна опора із Блокування напрямку
Обвантажопідйомність 3 км/год	150 kg
Обвантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Нержавіюча сталь	✓
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	242 mm
Загальна ширина	72 mm
Загальна вага	2,912 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	40 mm
Твердість Протектор (A)	64 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Кутувий
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	50 mm
Радіус повороту	150 mm
Поворотне з'єднання	300 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	130 mm
Ширина тарілки	74 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	110 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	50 mm
Діаметр отвору планшета	10,5 mm

# SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

