

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	115 mm
Ancho total	90 mm
Peso total	3,06 kg

ARO

Material de la banda de rodadura	Doble brida con Pistas
Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	23 mm
Anchura del cuerpo	23 mm

SOPORTE

Desplazamiento	35 mm
Radio de giro	75 mm
Interferencia de giro	150 mm
Diámetro del domo	72 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	100 mm
Anchura de la placa	100 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	78 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	64 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	78 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	64 mm
Diámetro del orificio de la placa	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

