

# AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Numéro de commande 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type                            | Roulette fixe                   |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                           |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Hauteur                         | 69 mm                           |
| Largeur totale                  | 35 mm                           |
| Poids                           | 0,109 kg                        |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 50 mm                           |
| Largeur du bandage       | 19 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 19 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme de la chape | Galbée                |
| Couleur           | Zingué bleu           |
| Diamètre du dôme  | 27 mm                 |

## FIXATION

|  |                |
|--|----------------|
| Type de fixation                           | Platine carrée |
| Longueur de la platine                     | 55 mm          |
| Largeur de la platine                      | 55 mm          |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38,5 mm        |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 44 mm          |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 38,5 mm        |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 44 mm          |
| Diamètre des trous de la platine           | 6,3 mm         |

# AGILA

2478UAP050P41-55

EAN 4031582404326

Numéro de commande 00039979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

