

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	46 mm
Rayon d'encombrement	77,5 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Diamètre du dôme	86 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	63 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	550 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	550 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	86 mm
Poids	1,1 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Numéro de commande 00062142

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

