



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承，密封的
侧盖	带螺纹防护装置
直径	82 mm
胎面宽度	70 mm
轴孔直径	17 mm
中心长度	75 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
轴承类型	6303
密封类型	B
适用于	jungheinrich_mic

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
外壳类型	轮子
3 km/h的载重	700 kg
静态载重	1400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	1.004 kg

技术图纸

