BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	38 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	21.5 mm
Largeur du corps de roue	20 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 3 km/h	35 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	70 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Numéro de commande 00050767

Dessins du produit

