

# AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ○ ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 135 mm                               |
| Largura geral                     | 60 mm                                |
| Peso geral                        | 0,66 kg                              |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 38 mm                 |
| Raio giratório          | 88 mm                 |
| Interferência giratória | 176 mm                |
| Diâmetro do dome        | 60 mm                 |

## RODA

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno            |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica   |
| Rolamento                  | Rolamento liso           |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001) |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios            |
| Diâmetro                   | 100 mm                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A               |

## ENCAIXE

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de fixação            | Expansivo sintético, quadrado                                |
| Comprimento da Espiga      | 24 mm                                                        |
| Encaixe expansivo (Mínimo) | 22 mm                                                        |
| Encaixe expansivo (Máximo) | 24 mm                                                        |
| Sugestão                   | Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. |

# AGILA

2470PJO100R47-21,5/24

EAN 4031582324907

Número de encomenda 00061718  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

