INFORMAȚII DESPRE PRODUS

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	91,5 mm
Lățime totală	46 mm

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	53 mm
Interferență pivotantă	106 mm
Diametru cupolă	23 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	7 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH