INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LINEA

## 5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Linea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 160 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 82 mm |
| Largura geral | 54 mm |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Cinzento branco (RAL9002) |
| Offset | 23 mm |
| Raio giratório | 81 mm |
| Interferência giratória | 162 mm |
| Diâmetro do dome | 30 mm |
| Diâmetro da rosca | 10 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 15 mm |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo |
| Diâmetro da Espiga | 10 mm |
| Comprimento da Espiga | 15 mm |

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

## 5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Desenhos do produto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH