

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Forma
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional
Tracidad de carga a 3 km/h	125 kg
Temperatura (mínim)	-18 °C
Temperatura màxima (màxim)	120 °C
Alçada total	166 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	18 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	60 Shore A

SUPORT

Material	Zinc-die-casting / alumini
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	117 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	92 mm
Placa ampla	64 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	73 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	43 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	45 mm
Placa de diàmetre	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

