

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Numéro de commande: 00063073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	1000 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	100 mm
Poids	1.8 kg

CHAPE

Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	89 mm
Diamètre d'encombrement	178 mm
Diamètre du dôme	100 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	30.5 mm
Largeur du corps de roue	30.5 mm

RACCORD

Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	95 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	70 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Numéro de commande 00062072

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

