INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●●●
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	200 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,51 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Pasūtījuma numurs 00002341

Produkta rasējumi




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Pasūtījuma numurs 000002341



© Copyright 2026 TENTE International GmbH