

## COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Compacta                        |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 25 kg                           |
| Електропровідність                 | Ні                              |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                              |
| Статичний Вантажопідйомність       | 50 kg                           |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                           |
| Загальна висота                    | 50,5 mm                         |
| Загальна ширина                    | 32 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,07 kg                         |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, підсвітка |
| Вила Форма          | Широка                   |
| Поворотний вузол    | Одна м'ячна гонка        |
| Колір               | Пасивований блакитним    |
| Офсет (Зсув)        | 13 mm                    |
| Радіус повороту     | 32 mm                    |
| Поворотне з'єднання | 64 mm                    |
| Діаметр ковпачка    | 32 mm                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                           |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 38 mm                                  |
| Протектор               | 16 mm                                  |
| Ширина тіла             | 16 mm                                  |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 46 mm               |
| Ширина тарілки                            | 38 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 28 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 36 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 5,3 mm              |

# COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Номер замовлення 00032083  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

