

BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Basetech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,1 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	34 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

BASETECH

POR080x34-Ø12 white

EAN 4031582410372



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

